



TXA111



ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 320MA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	320 mA
--------------	--------

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 - 230 V
Τάση εξόδου	28 - 32 V

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 2.5 mm ²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
----------------	--------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Κείμενο

Ασφάλεια	Ασφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
Διακλάδωση	Πρέπει να συνδεθεί προστατευμένος αγωγός γείωσης
Είδος σύνδεσης	Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230 V AC
------------------	----------

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	4
-------------------------	---

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι