



TXA111



Spänningsförsörjning KNX 320mA

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Elektrisk ström

Utgångsström	320 mA
--------------	--------

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
Utspänning	28 - 32 V

Anslutning

Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Anslutning

Anslutningstyp	quickconnect
----------------	--------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Text

Säkring	Med elektroniskt kortslutnings- överbelastningsskydd
Skarv	Skyddsledare (jord) måste anslutas
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

Dimensioner

Antal breddenheter	4
--------------------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja