



452210



TV+R+SAT, única

Características técnicas

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Regulación

Pérdida de conexión a 2150 MHz	2 dB
Pérdida de conexión a 860 MHz	5,50 dB

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Toma de extremo
------------------------------------	-----------------

Frecuencia

Ancho de banda de frecuencia	5 - 2400 MHz
Tecnología de banda ancha	5 - 2400 MHz

Equipo

Número de salidas	3
-------------------	---

Materiales

Material	Metal
----------	-------

Dimensiones

Profundidad	27,20 mm
Profundidad del montaje	40 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Texto

Función	Adecuado para HDTV
Tensión	Conductor de tensión continua
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Placa de soporte / aro de soporte	Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí