



FWU42GS

### Coffret FW encastré 96mod, porte transp., IP30, classell, niche 657x565x115mm

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré Cloison creuse

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

##### Équipement

Nombre de rails	8
Nombre de rangées	4
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

##### Capacité

Nombre de modules	96
-------------------	----

##### Dimensions

Hauteur	703 mm
Largeur	603 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	652 mm
Largeur de montage	603 mm

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

##### Dimensions

Profondeur de montage	112 mm
Largeur en modules	24

##### Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte simple

##### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

##### Matériau

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

##### Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

##### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----