




1001201400

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ R.CLASSIC INOX/ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Εναλλαγή
------------------------------	----------

Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό Ματ
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	81,40 mm
Πλάτος	81,40 mm
Βάθος	29 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Σύνδεση με βίδες
-----------------	--

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά	Όχι
------------------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κατάλληλο για

Berker serie R.classic

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι