




936522568

Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., chrom lak

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Chrom

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Chromowany
Lakierowany

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową

Łączność

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie
Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 55.50 x 55.50 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkі podtynkowe 13 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP44

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Rodzaj łącznika 2-biegunowy wył.

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak