



936522568

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Chrom

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Chromované
Lakované

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s centrální krycí deskou

Konektivita

Druh montáže Vestavná instalace
Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavěná hloubka 10 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Udržitelnost

V souladu se směrnici RoHS Ano