



FWU42K1

Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x110 mm

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža Šuplji zid

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	8
Broj redova	4
Broj sekcija u širinu	2
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	96
-------------	----

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
-----------------------------	----

Dimenzije

Visina	703 mm
Širina	603 mm
Dubina	125 mm
Ugrađena visina	652 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	560 mm
Ugrađena dubina	112 mm
Broj jedinica širine	24

Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Zasun
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Veza

Broj uvoda za vodiče	4
----------------------	---

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Materijali

Materijal montažne ploče	Plastika
--------------------------	----------

Oprema

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da