



HW1N316DE

Air Circuit Breaker HW1 42 kA 1600 A 3P Drawout for sentinel Energy TU

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	42 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	42 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	42 kA

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	25000
--	-------

Samenstelling

Aantal hulpcontacten als wisselcontact	3
--	---

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand

Inwendige weerstand	50 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

Uitvoering

Aantal polen	3
Uitvoering component	Uitrijbaar
Pooltype	3P3D

Afschakeling

Responstijd bij sluiten	45 ms
-------------------------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	358,60 W
----------------------------------	----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja