




REU610X



Module vidéo, 2 fils, montage encastré, acier inox, Modesta

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

Matière

Couleur	Noir
Finition	Brillant
Matière	Métal Plastique

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2.40 VA
-------------------------------------	---------

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Dimensions	85 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	23 mm
Diamètre du dôme de la caméra	33 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0.24 W
-----------------------------	--------

Fonctions

Fonction	Voir
----------	------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm²
-----------------------	-----------

Équipement

Méthode de construction modulaire	Oui
-----------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
Éclairage	Éclairage nocturne LED IR anti-éblouissant et discret
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----