




REU610X



Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.76x76mm

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie
---------------	-------------------

Materiaal

Kleur	Zwart
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof

Bediening en signalering

Aantal beltoetsen	0
-------------------	---

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	2,40 VA
--------------------------------	---------

Afmetingen

Afmetingen	85 x 85 mm
Hoogte	85 mm
Breedte	85 mm
Diepte	23 mm
Diameter camerakoepel	33 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-30 - 80 °C

Vermogen

Energieverbruik standby	0,24 W
-------------------------	--------

Funcities

Funcie	Bekijken
--------	----------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm²
------------------	-----------

Samenstelling

Modulaire bouwvorm	Ja
--------------------	----

Teksten

Montagewijze	Montage in behuizing opbouw of inbouw
Aftakpunt	Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen Aansluitingen voor module-verbindingkabel
Verlichting	Onzichtbare, verblindingsvrije IR led-nachtverlichting
Beveiliging	Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----