



16611949

**Wip voor mondstaafgeleiding, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Wip met mondstaafgeleiding

**Materiaal**

Kleur Polarwit  
RAL-code 9010  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 54,90 mm  
Breedte 55,70 mm  
Diepte 22 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
Slagvastheid IK IK05

**Teksten**

Opdruk Zonder opdruk  
Montagewijze Klembevestiging  
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit  
Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig  
Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker  
Voor wissel-/kruisschakelaar

**Geschikt voor**

S.x/B.x

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja