



16611949

S.1/B.x - Barrier-Free simples, brc mt

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de campainha

Materiais

Cor Branco
 Código RAL 9010
 Acabamento Mate
 Material Termoplástico
 Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 54,90 mm
 Largura 55,70 mm
 Profundidade 22 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20
 Resistência ao impactos IK IK05

Texto

Impressão Sem gravação
 Modo de instalação Fixação com grampos
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
 Comutador basculante/botão de pressão Para botões de pressão basculantes
 Para comutador/interruptor intermédio

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
 REACh - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim