



138209

Serie 1930 Ramka pojedyncza do płytek czołowych Ø 58 mm, biały

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	1
Liczba modułów	1

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo duroplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	80 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	9,90 mm

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy Pionowy
----------------------------	--------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02

Dodatkowe informacje

Montaż	Mocowanie zaciskowe Do montażu pionowego i poziomego
Płytki czołowe	Do elementu centralnego z wycięciem Ø 58 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak