



LF6006007030

Kabel. kanál LF 60x60 s víkem a příchytkami, šedá

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Výška | 60 mm |
| Šířka | 57 mm |
| Délka | 2000 mm |
| Vnitřní průřez vodiče | 2690 - 2690 mm ² |

Kapacita

| | |
|---|----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 12 |
|---|----|

Materiál

| | |
|----------|------------------------|
| Materiál | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Povrch | Neošetřený |
| Kód RAL | 7030 |
| Barva | Šedý kámen |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP | IP30 |

Normy

| | |
|---|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|---|----|

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

Konektivita

| | |
|----------------|--------------------------|
| Spojení kanálu | Předem vybavený spojkami |
|----------------|--------------------------|

Vybavení

| | |
|-------------------------------|-------|
| Počet přepážek | 0 |
| Počet oddílů | 1 - 2 |
| Počet připojitelných přepážek | 1 |
| Včetně kabelové příchytky | Ano |
| S ochrannou fólií | Ne |

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

Ilustrace a výkresy

