



LF6006007035

Kabel. kanál LF 60x60 s víkem a příchytkami, sv. šedá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	60 mm
Šířka	57 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	2690 - 2690 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	12
---	----

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 2
Počet připojitelných přepážek	1
Včetně kabelové příchytky	Ano
S ochrannou fólií	Ne

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

