



WMV692

1930 Lampe E10 à Led jaune

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 0 A

Dimensions

Hauteur 9,70 mm

Largeur 9,70 mm

Profondeur 29 mm

Matière

Couleur Jaune

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 70 °C

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui