




EMN001



Minuterie simple temporisation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Capacité

Nombre de modules 1

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis
Connexion filaire

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Éclairage

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle 1000 VA

Charge max. de lampe fluorescente 3600 VA

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Réglages

Plage de temporisation 30 S - 10 Min

Dimensions

Largeur 17,50 mm

Profondeur 64 mm

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

Textes

Raccordement Pour circuit à 3 et 4 conducteurs (détection automatique)

Type de commutation Contact normalement ouvert

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui