



EMN001



IP20



Minuterie simple temporisation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Capacité

Nombre de modules 1

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis
Raccordement filaire

Installation, montage

Montage Rail DIN

Éclairage

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 1000 VA

Charge max. de lampe fluorescente 3600 VA

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Réglages

Plage de temporisation 30 S - 10 Min

Dimensions

Largeur 17.50 mm

Profondeur 64 mm

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

Textes

Raccordement Pour câblage à 3 et 4 conducteurs (détection automatique)

Type de commutation Contact NO

Mode de montage Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui