



EMN001



IP20



Minutero de escalera 16A, 230V

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 230 - 230 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Capacidad

Número de módulos 1

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo
Conexión del cable

Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN

Iluminación

Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) 1000 VA

Carga máxima de la lámpara fluorescente 3600 VA

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 55 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 1 - 6 mm²

Sección transversal de conductor rígido 1.5 - 10 mm²

Configuración

Retardo 30 S - 10 Min

Dimensiones

Anchura 17,50 mm

Profundidad 64 mm

Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 2300 W

Texto

Unión Para 3 y 4-circuitos (detección automática)

Modo conmutación Contacto NA

Tipo de montaje Para montaje en perfil DIN

Tipo de conexión Con bornes roscados

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme RoHS Sí