




EMN001



Minutero de escalera 16A, 230V

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
---------------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo Conexión del cable
--------------------------	---

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Iluminación

Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)	1000 VA
--	---------

Carga máxima de la lámpara fluorescente	3600 VA
---	---------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 55 °C
-------------------------------	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Configuración

Con efecto retardado	30 S - 10 Min
----------------------	---------------

Dimensiones

Anchura	17,50 mm
---------	----------

Profundidad	64 mm
-------------	-------

Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	2300 W
--	--------

Texto

Unión	Para 3 y 4-circuitos (detección automática)
-------	---

Tipo de comutación / variante	Contacto NA
-------------------------------	-------------

Tipo de montaje	Para montaje en perfil DIN
-----------------	----------------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----