



EMN001



IP20



Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Pojemność

Liczba modułów 1

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy
Połączenie przewodowe

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Oświetlenie

Maksymalna zdolność łączeniowa dla
świełówek (z kompensacją równoległą) 1000 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla
świełówek 3600 VA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 10 mm²

Ustawienia

Zwłoczny 30 S - 10 Min

Wymiary

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 64 mm

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

Dodatkowe informacje

Rozgałęzienie Dla obwodu 3 i 4-przewodowego (automatyczne wykrywanie)

Rodzaj łącznika Zestyk zwierny NO

Montaż Do montażu na szynie DIN

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak