




EMN001



Schodiškový automat 30 s až 10 min.

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Kapacita

Počet modulů 1

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka
Připojení vodičů

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Osvětlení

Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací 1000 VA

Max. zatížení zářivky 3600 VA

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 55 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Nastavení

Časové zpoždění 30 S - 10 Min

Rozměry

Šířka 17,50 mm

Hloubka 64 mm

Texty

Spojka Pro 3 a 4vodičový obvod (automatická detekce)

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 2300 W

Texty

Způsob zapojení Zavírací kontakt

Způsob montáže Pro montáž na nosnou lištu DIN

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano