



EMN001



IP20



Реле часу для освітлення сходів, t_{рег.} = 30с. - 10хв.

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Освітлення

Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією	1000 VA
--	---------

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи	3600 VA
---	---------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm ²
--	-----------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Налаштування

Затримка в часі	30 S - 10 Min
-----------------	---------------

Розміри

Ширина	17,50 mm
--------	----------

Глибина	64 mm
---------	-------

Потужність

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	2300 W
---	--------

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----