



FWK9501100VERZ

Goulotte zinguée resistante au feu L. 750mm

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu

E30

E60

Architecture

Nombre de côtés résistants au feu

4

Installation, montage

Perforation de socle

Oui

Dimensions

Hauteur

142 mm

Largeur

200 mm

Longueur

750 mm

Hauteur intérieure

49 mm

Largeur intérieur

104 mm

Section intérieure / utile

5096 - 5096 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)

21

Matière

Matériau

Plâtre
Acier

Traitement

Galvanisé

Equipement

Matériaux en plaque

Acier

Matière

Couleur

Zingué

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre

0

Peut être cloisonné

Oui

Nombre de cloisons clipsables

0

Avec film de protection

Non

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

Photos | dessins

