



FWK9501100VERZ

**FWK kanaal compleet 90/50110, 750 mm, verzinkt**

**Technische eigenschappen**

**Veiligheid**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Brandbeveiligingsklasse | E30<br>E60 |
|-------------------------|------------|

**Uitvoering**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal brandvertragende zijden | 4 |
|--------------------------------|---|

**Installatie, montage**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

**Afmetingen**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Hoogte           | 142 mm                      |
| Breedte          | 200 mm                      |
| Lengte           | 750 mm                      |
| Inwendige hoogte | 49 mm                       |
| Interne breedte  | 104 mm                      |
| Binnendoorsnede  | 5096 - 5096 mm <sup>2</sup> |

**Capaciteit**

|  |    |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 21 |
|--|----|

**Materiaal**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal               | Gips<br>Staal |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt      |

**Samenstelling**

|                |       |
|----------------|-------|
| Plaatmateriaal | Staal |
|----------------|-------|

**Materiaal**

|       |      |
|-------|------|
| Kleur | Zink |
|-------|------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Aantal kabelhouders per meter | 0   |
| Scheidingswanden mogelijk     | Ja  |
| Aantal scheidingswanden       | 0   |
| Met beschermfolie             | Nee |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

