



52067009

Taster, pozivni sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 24 - 24 V

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Dimenzije

Visina 87 mm

Širina 80,50 mm

Dubina 29 mm

Ugrađena dubina 15,80 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 40 °C

Tekst

Način instalacije Centralna ploča za plug in fiksiranje

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Sa sigurnosnom lampom

Pogodno za

K.x

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da