



ESC466

**Kontakter, 63A, 3k.o+1k.z, 230V**

**Tehničke karakteristike**

**Veza**

Vrsta kontakata 3NO+1NC

**Električna struja**

Nazivna struja 63 A

**Kapacitet**

Broj modula 3

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 50 Hz

**Napon**

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4000 V

Nazivni izolacijski napon Ui 440 V

Nazivni radni napon Ue 400 - 400 V

Upravljački napon AC 230 - 230 V

Upravljački napon DC 0 - 0 V

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -10 - 50 °C

**Aplikacija**

Kategorija upotrebe AC-7a/AC-7b

**Uvjeti korištenja**

Temperatura skladištenja/transporta -40 - 80 °C

**Izdržljivost**

Broj mehaničkih operacija 100000

Električna izdržljivost u broju ciklusa 30000

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN 16,50 W

Potezna snaga 62,50 VA

**Dimenzije**

Visina 85 mm

Širina 54 mm

Dubina 60 mm

**Veza**

Broj kontakata 4

**Oprema**

Broj NO kontakata 3

Broj NC kontakata 1

Sa mogućnošću ručnog isklopa Ne

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Presjek krutog provodnika 1.5 - 25 mm<sup>2</sup>

**Arhitektura**

Broj polova 4

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da