



SVN221

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i	400 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V

Умови використання

Робоча температура	-20 - 50 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 10 mm ²

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,80 W
--	--------

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	62 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Потужність

Потужність на одну точку зарядки	0 kW
----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes