



947792501

**Integro - tomada Schuko obtur, cast mt**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 50 Hz

**Materiais**

Cor Castanho

Código RAL 8017

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Conetividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir  
Montagem por parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 1

**Segurança**

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

**Identificação**

Com impressão Não

**Texto**

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

**Adequado para**

íntegro

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim