



947792502

**Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st. biały**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 50 Hz

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 32 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Łączność**

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie  
Mocowanie śrubowe

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 1

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

**Identyfikacja**

Z nadrukiem Nie

**Dodatkowe informacje**

Oslona Oslona centralna

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

---

**Odpowiednie do**

integro

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak

---