



947792503

## WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steekklemmen, berker Integro, zwart

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 V       |
| Nominale spanning | 250 - 250 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kleur                   | Zwart        |
| RAL-code                | 9005<br>9011 |
| Afwerking oppervlakte   | Mat          |
| Materiaal               | Thermoplast  |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld  |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 55,50 mm |
| Breedte                  | 55,50 mm |
| Aantal eenheden          | 1        |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm    |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting                      |
| Aansluitwijze | Inbouwinstallatie<br>Schroefbevestiging |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Teksten

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Opdruk        | Zonder opdruk                |
| Deur          | Centraalplaat                |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen             |

---

**Geschikt voor**

Berker Integro

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij

Ja

RoHS conform

Ja

---