




KB163A

Overbruggingsbaar - 1P - 12 M.

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

Nominale spanning Ue	415 - 415 V
----------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Faserail met pen
------------------------	------------------

Capaciteit

Aantal modules	12
----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----