



KB163A

**Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm<sup>2</sup>, 63A, 12M**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja 63 A

**Arhitektura**

Broj polova 1

**Dimenzije**

Dužina 210 mm

**Napon**

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4500 V

Nazivni radni napon Ue 415 - 415 V

**Veza**

Presjek krutog provodnika 10 mm<sup>2</sup>

Vrsta priključka/utikača Šina za faze

**Kapacitet**

Broj modula 12

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS Da