



KB163A

Isolerad stiftskena på 10mm<sup>2</sup> för tryckknappar, strömställare eller signallampor.

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

##### Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

##### Dimensioner

Längd	210 mm
-------	--------

##### Spänning

Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub>	4500 V
--	--------

Märkdriftspänning U <sub>e</sub>	415 - 415 V
----------------------------------	-------------

##### Anslutning

Area solid ledare	10 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med stift
---------------------------	--------------------

##### Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----