




KB163A

Isolerad stiftskena på 10mm² för tryckknappar, strömställare eller signallampor.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Dimensioner

Längd	210 mm
-------	--------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning U _{imp}	4500 V
---	--------

Märkdriftspänning U _e	415 - 415 V
----------------------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med stift
---------------------------	--------------------

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----