



KB163A

Шина гребінчаста 1P 10мм² 12М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	210 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4500 V
--	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина зі штирем
---------------------	----------------------

Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----