




KB163A

Шина гребінчаста 1P 10mm² 12M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	210 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4500 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----