



LF2003509011



Matarkanal LF 20x33mm, PVC, Svart

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	20 mm
Bredd	33 mm
Längd	2000 mm
Inre area	440 - 440 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	2
---	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9011
Färg	Grafitsvart

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Ja

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja