



LF4009007030

**tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 40x90mm, szary**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	40 mm
Szerokość	90 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	2400 - 2400 mm <sup>2</sup>

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	10
---	----

**Materiały**

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	7030
Kolor	Szary

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

**Normy**

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

**Łączność**

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

**Sprzęt**

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 2
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	1
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Tak
Z folią ochronną	Nie

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

