



LF4009007030

LF, bodemprofiel + deksel 40x90 mm, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	90 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	2400 - 2400 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	10
--	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	7030
Kleur	Grijs

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 2
Aantal scheidingswanden	1
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

