



EMN005

### Minuterie multifonction

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis Connexion filaire
----------------------	----------------------------------

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Éclairage

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle	1000 VA
--	---------

Charge max. de lampe fluorescente	3600 VA
-----------------------------------	---------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Réglages

Temporisé	30 S - 10 Min
-----------	---------------

##### Dimensions

Largeur	17,50 mm
---------	----------

Profondeur	64 mm
------------	-------