



EMN005

## Trappenhuisautomaat multifunctioneel

### Technische karakteristieken

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Connectiviteit

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting<br>Draadaansluiting |
|------------------------|----------------------------------------|

#### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

#### Verlichting

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 1000 VA |
| Maximale belasting TL-lamp                          | 3600 VA |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

#### Aansluiting

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Doorsnede stijve geleider  | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Instellingen

|                |               |
|----------------|---------------|
| Tijdvertraging | 30 S - 10 Min |
|----------------|---------------|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 64 mm    |