



EMN005

### Minuterie multifonction

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Connectivité

Type de raccordement Borne à vis  
Connexion filaire

##### Installation, montage

Montage sur Rail DIN

##### Éclairage

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle 1000 VA

Charge max. de lampe fluorescente 3600 VA

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Réglages

Temporisé 30 S - 10 Min

##### Dimensions

Largeur 17,50 mm

Profondeur 64 mm

##### Durabilité

REACH-sans SVHC Oui