



EMN005

Minuterie multifonction

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis Connexion filaire
----------------------	----------------------------------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Éclairage

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle	1000 VA
Charge max. de lampe fluorescente	3600 VA

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Réglages

Temporisé	30 S - 10 Min
-----------	---------------

Dimensions

Largeur	17,50 mm
Profondeur	64 mm

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----