



EMN005

Trappenhuisautomaat multifunctioneel

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting Draadaansluiting
------------------------	--

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Verlichting

Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	1000 VA
Maximale belasting TL-lamp	3600 VA

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²

Instellingen

Tijdvertraging	30 S - 10 Min
----------------	---------------

Afmetingen

Breedte	17,50 mm
Diepte	64 mm

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----