



EMN005

**Minutero de escalera doble temporización con preaviso de extinción, 16A, 230V**

**Características técnicas**

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Capacidad**

Número de módulos 1

**Conectividad**

Tipo de conexión Borne de tornillo  
Conexión del cable

**Instalación, montaje**

Montaje en Perfil DIN

**Iluminación**

Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) 1000 VA

Carga máxima de la lámpara fluorescente 3600 VA

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -10 - 55 °C

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Configuración**

Retardo 30 S - 10 Min

**Dimensiones**

Anchura 17,50 mm

Profundidad 64 mm

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí