



EMN005

Minutero de escalera doble temporización con preaviso de extinción, 16A, 230V

Características técnicas

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo Conexión del cable
------------------	---

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Iluminación

Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)	1000 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente	3600 VA

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 55 °C
-------------------------------	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm ²

Configuración

Retardo	30 S - 10 Min
---------	---------------

Dimensiones

Anchura	17,50 mm
Profundidad	64 mm

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
----------------	----