



EMN005

Wyłącznik schodowy 30s-10min/1h 230V 1NO 16A

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Pojemność

Liczba modułów 1

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy
Połączenie przewodowe

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Oświetlenie

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 1000 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 3600 VA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 10 mm²

Ustawienia

Zwłoczny 30 S - 10 Min

Wymiary

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 64 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak