



EMN005

Schodištvý automat 30 s až 10 min. multifunkční.

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Kapacita

Počet modulů 1

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka
Připojení vodičů

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Osvětlení

Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací 1000 VA

Max. zatížení zářivky 3600 VA

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 55 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Nastavení

Časové zpoždění 30 S - 10 Min

Rozměry

Šířka 17,50 mm

Hloubka 64 mm

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano